



FR81S

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1250x300x275mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1250 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

#### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	No

#### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

#### Équipement

Nombre de rangées	8
-------------------	---

#### Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

#### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

#### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----