



HWX005H

Mando motor 380-400V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW1 (MO)

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada | 0,60 A |
|----------------------------|--------|

Tensión

| | |
|---|-------------|
| Tipo de alimentación de tensión | CA |
| Tensión asignada de aislamiento U_i | 450 V |
| Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp}) | 6000 V |
| Tensión circuito de mando en AC | 380 - 400 V |

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Sostenibilidad

| | |
|----------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |