



ATA123009016

Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	32 mm
Longueur	2100 mm
Section intérieure / utile	330 - 330 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
-----------------------------------------------------------------	---

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
----------------------------------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	No

Installation, montage

Perforation de socle	No
----------------------	----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Fiche technique du produit

ATA123009016

Illustrations | dessins

