



EE812



Närvarodet med konstantljusreglering

Tekniska egenskaper

Detektering

Detekteringsvinkel	360 - 360
Typ av sensor	Närvarodetektor

Inställningar

Tidsfördröjning	1 - 30 Min
-----------------	------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Dimensioner

Bredd	100 mm
-------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45 °C
------------------	-----------

Material

Färg	Vit
Material	Plast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP41
---------------------	------

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja