



FR82S

**Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x550x275**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 1250 mm |
| Šířka            | 550 mm  |
| Hloubka          | 275 mm  |
| Tloušťka bočnice | 1,50 mm |

**Bezpečnost**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Stupeň krytí IP        | IP55             |
| Třída izolace          | Třída izolace II |
| Typ uzamčení           | Bez zámku        |
| Mechanická odolnost IK | IK10             |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce           | 2 |
| Počet otvorů v desce příruby | 4 |

**Instalace, montáž**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montáž                      | Montáž na stěnu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne              |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Světle šedá       |
| Kód RAL  | 7035              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel              |

**Vybavení**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 8 |
|-----------------------|---|

**Materiál**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Povrchová úprava | Matná |
|------------------|-------|

**Kryt, dveře**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 1  |
| Počet zámků           | 1  |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne |

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 800 A |
|-----------------|-------|

**Napětí**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|