



FR84S

Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1250x1050x275 mm

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1250 mm |
| Breedte       | 1050 mm |
| Diepte        | 275 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

##### Veiligheid

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55              |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Type slot            | Zonder slot       |
| Slagvastheid IK      | IK10              |

##### Uitrusting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 4 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 8 |

##### Installatie, montage

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee         |

##### Materiaal

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs    |
| RAL-kleur              | 7035          |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal              | Staal         |

##### Uitrusting

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 8 |
|--------------|---|

##### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

##### Deksel, deur

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Aantal kastdeuren  | 2                          |
| Aantal sloten      | 1                          |
| Deuris transparant | Nee                        |
| Type kastdeur      | Dubbele deur, asymmetrisch |

##### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|