



VE112F

Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 302 x 151 mm, 1 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	302 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Ja
Type kastdeur	Enkele deur

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65

Veiligheid

Type slot	Klik op slot Zonder slot
Gloedraad test	750 °C
Beschermingsklasse met deur	IP65

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----