



VE112L

**Ormar, Vector, NŽ, 12M, IP5x**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 400 - 400 V

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Nadgradna/NŽ

**Električna struja**

Nazivna struja 63 A

**Oprema**

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

**Kapacitet**

Broj modula 12

**Funkcije**

Sa uvodima za provodnike Da

**Dimenzije**

Visina 302 mm

Širina 310 mm

Dubina 151 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara 1

Broj brava 0

**Dimenzije**

Broj jedinica širine 12

**Poklopac, vrata**

Vrata/poklopac je proziran Da

**Veza**

Broj uvoda za vodiče 12

**Materijali**

Materijal Polistiren (PS)

RAL kod 7035

Boja Svijetlo siva

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

Ima montažnu ploču Ne

**Materijali**

UV otporno Ne

**Sigurnost**

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK08

Ingress Protection (IP) klasa IP65

Vrsta zaključavanja Uklopna brava  
Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 750 °C