



VE112N

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X12M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	1
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	12
-------------------	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	302 mm
Πλάτος	310 mm
Βάθος	151 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	12
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	12
--------------------------------------	----

Υλικά

Υλικό	Πολυστερίνη (PS)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας με πόρτα

IP65

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι