



VE112S



Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 1 rad, 12 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	302 mm
Bredd	310 mm
Djup	151 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0

Dimensioner

Antal breddenheter	12
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Enkeldörr

Anslutning

Antal ledningsinföringar	12
Typ av montering	Skruvmontering

Material

Material	Polystyren (PS)
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Material

Resistent mot ultraviolett ljus	Nej
---------------------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtåligghet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP65
Låstyp	Snäplås Utan lås

Säkerhet

Glödtråds test	750 °C
Skyddsklass med dörr	IP65

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----