



WXA695

Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-----------|
| Tension nominale | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 0 A |
|-------------------------|-----|

Dimensions

| | |
|---------|----------|
| Hauteur | 17,10 mm |
|---------|----------|

| | |
|---------|----------|
| Largeur | 17,10 mm |
|---------|----------|

| | |
|------------|----------|
| Profondeur | 17,55 mm |
|------------|----------|

Puissance

| | |
|-----------------|---------|
| Courant absorbé | 1,10 mA |
|-----------------|---------|

Matière

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

Éclairage

| | |
|---------------|-----|
| Type de Lampe | LED |
|---------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Adapté à

| | |
|---------|--|
| gallery | |
|---------|--|

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|