



WXA695

Signalisatielampje 12-24v blauw gallery

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 0 A

Afmetingen

Hoogte 17,10 mm

Breedte 17,10 mm

Diepte 17,55 mm

Vermogen

Stroomverbruik 1,10 mA

Materiaal

Kleur Wit

Verlichting

Type lamp Led

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

Geschikt voor

Hager gallery

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja