



WXA696

Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	24 - 24 V
------------------	-----------

Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	17,10 mm
---------	----------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	17,55 mm
------------	----------

Puissance

Courant absorbé	1,10 mA
-----------------	---------

Matière

Couleur	Rouge
---------	-------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Adapté à

gallery	
---------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----