



WXA696

Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	24 - 24 V
------------------	-----------

Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	17,10 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	17,55 mm

Puissance

Courant absorbé	1,10 mA
-----------------	---------

Matière

Couleur	Rouge
---------	-------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Adapté à

Hager gallery	
---------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui