



WXA696

Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 24 - 24 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 0 A

Dimensions

Hauteur 17,10 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 17,55 mm

Puissance

Courant absorbé 1,10 mA

Matière

Couleur Rouge

Éclairage

Type de Lampe LED

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui