



WXA696

Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, crvena

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 24 - 24 V

Električna struja

Nazivna struja 0 A

Dimenzije

Visina 17,10 mm

Širina 45 mm

Dubina 17,55 mm

Snaga

Trenutna potrošnja 1,10 mA

Materijali

Boja Crvena

Rasvjeta

Vrsta lampe LED

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Pogodno za

gallery

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da