




75143935



IP20

KNX TS Sensor dotykowy 3-krotny konfigurowalny, szkło, czarne

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Tak
-------------------------	-----

Moc

Pobór prądu	12,50 mA
-------------	----------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	24,20 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	27 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	86 mm
Głębokość	37,70 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	6
---------------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Połysk

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami Funkcja blokady powierzchni sensorów, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej
Montaż	Do montażu pionowego
Temperatura	Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury Zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzną obiekt komunikacyjny

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak