



75143935



IP20

Senzor skleněný, 3-násobný komfortní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, černá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Výkon

Příkon 12,50 mA

Rozměry

Vestavěná hloubka	24,20 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	27 mm
Výška	160 mm
Šířka	86 mm
Hloubka	37,70 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 6

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

Příslušenství

Popisové pole Ne

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie
Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla

Způsob montáže Pro svislou montáž

Teplota Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty
Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu
Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano