



ESC363

Kontakter, 63A, 3k.o, 230V

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta kontakata 3NO

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Kapacitet

Broj modula 3

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4000 V

Nazivni izolacijski napon Ui 440 V

Nazivni radni napon Ue 400 - 400 V

Upravljački napon AC 230 - 230 V

Upravljački napon DC 0 - 0 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 50 °C

Aplikacija

Kategorija upotrebe AC-7a/AC-7b

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta -40 - 80 °C

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija 100000

Električna izdržljivost u broju ciklusa 30000

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 16,50 W

Potezna snaga 62,50 VA

Dimenzije

Visina 85 mm

Širina 54 mm

Dubina 60 mm

Veza

Broj kontakata 3

Oprema

Broj NO kontakata 3

Broj NC kontakata 0

Sa mogućnošću ručnog isklopa Ne

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1.5 - 16 mm²

Presjek krutog provodnika 1.5 - 25 mm²

Arhitektura

Broj polova 3

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da