



ESC363

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 230V 63A 3NO**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Σύνδεση**

Είδος επαφών	3NO
--------------	-----

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

**Τάση**

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4000 V
--	--------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Τάση**

Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	440 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	400 - 400 V
Τάση εντολής AC	230 - 230 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Χρήση**

Κατηγορία χρήσης	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

**Συνθήκες χρήσης**

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

**Αντοχή**

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30000

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	16,50 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	62,50 VA

**Διαστάσεις**

Ύψος	85 mm
Πλάτος	54 mm
Βάθος	60 mm

**Σύνδεση**

Αριθμός επαφών	3
----------------	---

**Εξοπλισμός**

Αριθμός επαφών NO	3
Αριθμός επαφών NC	0
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Αρχιτεκτονική**

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι