



VE110D

Щит розподільчий на 10 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	10
-------------------	----

Розміри

Висота	210 mm
Ширина	236 mm
Глибина	114 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	10
------------------------------	----

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	6
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----