



VE110D

Щит розподільчий на 10 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Ємність

Кількість модулів	10
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	210 mm
Ширина	236 mm
Глибина	114 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	10
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	6
---------------------------	---

Матеріали

Матеріал	Полістирол (PS)
Код RAL	7035
Colour	Світло-сірий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS

Так