



VE110M

COFFRET ETANCHE IP65 - 10M.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	210 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	114 mm

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0

Dimensions

Largeur en modules	10
--------------------	----

Plastron, porte

Porte transparente	Oui
--------------------	-----

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

Matières

Matière	PVC
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No

Matières

Résistant au rayonnement ultra-violet	No
---------------------------------------	----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui