



80962326

Afdek. drukknoopmodule, 2-v, I/O, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 58,50 mm

Breedte 58,50 mm

Diepte 8,20 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Opdruk Met opdruk "0 - 1"

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en
groepsimpulsdrukker 2-voudig

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja