



80962326

Tampa BP KNX Q.x 2Ta c/BCU, I/O, antr

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

**Materiais**

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Aveludado

Material Termoplástico

Tratamento Envernizado

**Dimensões**

Altura 58,50 mm

Largura 58,50 mm

Profundidade 8,20 mm

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS  
easy

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

**Texto**

Impressão Com impressão "0 - 1"

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim