



FN006E

Armoire d'angle, quadro evo 400x400x1900

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1900 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Laqué
Matériau	Acier

Equipement

Nombre de rangées	0
-------------------	---

Matière

Finition	Brillant
----------	----------

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----