



FN006E

**Armoire d'angle, quadro evo 400x400x1900**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1900 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

**Installation, montage**

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	No

**Matières**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Laqué
Matière	Acier

**Équipement**

Nombre de rangées	0
-------------------	---

**Matières**

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	0
Porte transparente	No

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui