



FN006E

**Celda para esquina quadro evo,400x400x1900mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	1900 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	400 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de aberturas de la placa de brida	0
--	---

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

**Materiales**

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Lacado
Material	Acero

**Equipo**

Número de filas	0
-----------------	---

**Materiales**

Acabado de la superficie	Brillante
--------------------------	-----------

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario	0
La puerta/cubierta es transparente	No

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	1600 A
----------------------------	--------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí