



FN006E

Armoire d'angle, quadro evo 400x400x2100

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2100 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	No

Matières

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Laqué
Matière	Acier

Équipement

Nombre de rangées	0
-------------------	---

Matières

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	0
Porte transparente	No

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui