



FN006E

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 2100 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse I |
| Type slot | Zonder slot |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Uitrusting

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal flensplaatopeningen | 0 |
|----------------------------|---|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|------------------------|-----------|
| Kleur | Helderwit |
| RAL-kleur | 9010 |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |
| Materiaal | Staal |

Uitrusting

| | |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 0 |
|--------------|---|

Materiaal

| | |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

Deksel, deur

| | |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren | 0 |
| Deuris transparant | Nee |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1600 A |
|-----------------|--------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |