



FN006E

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	2100 mm
Breedte	400 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

##### Uitrusting

Aantal flensplaatopeningen	0
----------------------------	---

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	Staal

##### Uitrusting

Aantal rijen	0
--------------	---

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Deuris transparant	Nee

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja