



FN006E

**Celda para esquina quadro evo,400x400x2100mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altura                     | 2100 mm |
| Anchura                    | 400 mm  |
| Profundidad                | 400 mm  |
| Grosor de la pared lateral | 1,50 mm |

**Seguridad**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP55                   |
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento I |
| Tipo de cerradura                   | Sin bloqueo            |
| Resistencia al impacto IK           | IK10                   |

**Equipo**

|  |   |
|--|---|
| Número de aberturas de la placa de brida | 0 |
|--|---|

**Instalación, montaje**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Montaje en                      | Montaje en suelo |
| Adecuado para uso en exteriores | No               |

**Materiales**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Colour      | Blanco puro |
| Código RAL  | 9010        |
| Tratamiento | Lacado      |
| Material    | Acero       |

**Equipo**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 0 |
|-----------------|---|

**Materiales**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Acabado de la superficie | Brillante |
|--------------------------|-----------|

**Tapa, puerta**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 0  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

**Corriente eléctrica**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada | 1600 A |
|----------------------------|--------|

**Sostenibilidad**

|               |    |
|---------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |