



VE103F

**Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 3+1 modules h 175mm l 111mm**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	175 mm
Largeur	111 mm
Profondeur	93 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Largeur en modules	3
--------------------	---

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Matière**

Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP65

**Sécurité**

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----