



VE103L

Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	175 mm
Šířka	111 mm
Hloubka	93 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	3
----------------------	---

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

Připojení

Počet vstupů potrubí	2
----------------------	---

Materiál

Materiál	Polystyren (PS)
Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP65
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	750 °C

Bezpečnost

Třída ochrany s dveřmi

IP65

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano