



VE103N

## VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X3M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	1
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

#### Διαστάσεις

Ύψος	175 mm
Πλάτος	111 mm
Βάθος	93 mm

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0

#### Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	3
-------------------------	---

#### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

#### Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	2
--------------------------------------	---

#### Υλικά

Υλικό	Πολυστερίνη (PS)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι

#### Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

#### Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι
-------------------------------------	-----

#### Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C

---

**Ασφάλεια**

Βαθμός προστασίας με πόρτα

IP65

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS

Ναι