Fiche technique du produit
VE105A



VE105A

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 4+2 mod h190xl165mm

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Capacité	
Nombre de modules	6
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	190 mm
Largeur	165 mm
Profondeur	113 mm
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Largeur en modules	6
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	3
Matière	
Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	3000
Couleur	Rouge feu
Equipement	
Plaque de montage incluse	Non
Matière	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Par clé Loquet
Test au fil incandescent	750 °C
Indice de protection avec porte IP	IP65