



VE106L

Ormar, Vector, NŽ, 6M, IP5x

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	1
-----------	---

Broj redova	1
-------------	---

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Ne
-------------------	----

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	190 mm
--------	--------

Širina	165 mm
--------	--------

Dubina	113 mm
--------	--------

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Broj jedinica širine	6
----------------------	---

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
----------------------------	----

Veza

Broj uvoda za vodiče	3
----------------------	---

Materijali

Materijal	Polistiren (PS)
-----------	-----------------

RAL kod	7035
---------	------

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
-------------------------------	----

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Ne
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
-------------------------------	------

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
---------------------	----------------------------

Ispitivanje užarenom žicom	750 °C
----------------------------	--------