



VE106M

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD.

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	190 mm
Breedte	165 mm
Diepte	113 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

Deksel, deur

Deuris transparant	Ja
Type kastdeur	Enkele deur

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	3
---------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Veiligheid

Beschermingsklasse met deur	IP65
-----------------------------	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----
