



VS118PES

**Caja de superficie golf serie VS, 1 fila, 18M, puerta blanca, regleta QC, chasis**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Equipo**

Número de perfiles DIN	1
Número de filas	1
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

**Capacidad**

Número de módulos	18
-------------------	----

**Funciones**

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	252 mm
Anchura	390 mm
Profundidad	99 mm

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

**Dimensiones**

Número de unidades en ancho	18
-----------------------------	----

**Tapa, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

**Materiales**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	No
---	----

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

**Equipo**

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Clase de protección con puerta	IP40

---

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS

Si