



WNE122B



### Prise double Cubyko horizontale 2P+T saillie Blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Blanc polaire  
Code RAL 9010  
Finition Mat  
Matériau Thermoplastique  
Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 76 mm  
Largeur 147 mm  
Profondeur 22,80 mm  
Nombre d'unités 2  
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm  
Profondeur de montage 0 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

##### Installation, montage

Montage sur En saillie  
Position de montage/connexion Horizontal

##### Connectivité

Type de raccordement Fiche  
Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Broche de contact de protection  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Oui  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non  
Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui  
Résistance aux chocs IK IK07  
Classe de protection (IP) IP55

---

**Fonctions**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

**Identification**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

**Textes**

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Housse               | Boîtier complet                                      |
| Protection           | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec borne enfichable                                |

**Adapté à**

|              |
|--------------|
| Hager cubyko |
|--------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |