




EE830



Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	200 - 200
Type de capteur	Détecteur de mouvement

Réglages

Temporisé	5 S - 15 Min
-----------	--------------

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1000 lx
--------------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	83 mm
Hauteur de montage recommandée	2,50 - 2,50 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Matière

Couleur	Blanc
Matériau	Plastique

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Textes

Fonction	Utilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
Mode d'installation	Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Type de raccordement	Avec borne enfichable