



EE830



Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	200 - 200
Type de capteur	Détecteur de mouvement

Réglages

Plage de temporisation	5 S - 15 Min
------------------------	--------------

Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	5 - 1000 lx
---------------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	83 mm
Hauteur de montage recommandée	2.50 - 2.50 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Matière

Couleur	Blanc
Matière	Plastique

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Textes

Fonction	Utilisable comme appareil individuel, appareil principal ou auxiliaire
Mode de montage	Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Type de raccordement	Avec borne enfichable