




EE830



Detektor pohybu 200° bílá

Technické vlastnosti

Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu
Úhel záběru	200 - 200
Úhel detekce, vodorovný	200 - 200

Nastavení

Časové zpoždění	5 S - 15 Min
-----------------	--------------

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Nastavení

Nastavitelná citlivost odezvy	Ne
-------------------------------	----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Šířka	83 mm
Doporučená montážní výška	2,50 - 2,50 m
Instalační výška	2 - 4 m

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 55 °C
------------------	-------------

Materiál

Barva	Bílá
Materiál	Umělá hmota
Povrchová úprava	Matná

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ano

Texty

Funkce	Lze použít jako samostatnou jednotku, hlavní zařízení nebo rozšiřující jednotku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Způsob montáže	Pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V +10%/-15%
-----------------	-----------------

Dosahová vzdálenost

Maximální rozsah přenosu čelně	16 m
Maximální dosah přenosu do strany	6 m

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano