



EE830



**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16Μ 200 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ανίχνευση**

Γωνία ανίχνευσης	200 - 200
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

**Ρυθμίσεις**

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 15 Min
---------------------	--------------

**Φωτισμός**

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1000 lx
-----------------------------------	-------------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Διαστάσεις**

Πλάτος	83 mm
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Υλικά**

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
---------------------------	------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

**Κείμενο**

Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Λειτουργία	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα