



EE831



Bewegingsmelder Basic PIR 200° IP55, antraciet

Technische karakteristieken

Detectie

Detectiehoek	200 - 200
Type sensor	Bewegingssensor

Instellingen

Tijdvertraging	5 S - 15 Min
----------------	--------------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Breedte	83 mm
Aanbevolen montagehoogte	2,50 - 2,50 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
Materiaal	Kunststof

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Functie	Als los apparaat, hoofdapparaat of uitbreiding te gebruiken
Montagewijze	Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter