



FG21XD1

**Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 144 M**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 1900 mm |
| Bredd                      | 350 mm  |
| Djup                       | 600 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 1,50 mm |

**Säkerhet**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54                                |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass I                   |
| Låstyp              | 3 mm dubbelspårås<br>Specialverktyg |
| Slagtålighet IK     | IK10                                |

**Utrustning**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 1 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 2 |

**Installation, montering**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montering                       | Golvmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej           |

**Material**

|            |                |
|------------|----------------|
| Färg       | Ljusgrå        |
| RAL-kod    | 7035           |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material   | Stål           |

**Utrustning**

|             |    |
|-------------|----|
| Antal rader | 12 |
|-------------|----|

**Skydd, dörr**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 1   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

**Elektrisk ström**

|           |        |
|-----------|--------|
| Märkström | 1600 A |
|-----------|--------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|

Illustrationer | teckningar

