



LF3006009010

Kanal 1-fack, f-vit LF30060-0-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	30 mm
Bredd	57 mm
Längd	2000 mm
Inre area	1500 - 1500 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	7
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

Illustrationer | teckningar

