




VE106D

Щит розподільчий на 6 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	6
-------------------	---

Розміри

Висота	190 mm
Ширина	164 mm
Глибина	113 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	6
------------------------------	---

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	3
---------------------------	---

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----