



VE106G

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 6 Mod

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	1
Numero di file	1
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	No

Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

Funzioni

Con ingressi per tubi	Si
-----------------------	----

Serie

Altezza	190 mm
Larghezza	165 mm
Profondità	113 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	0

Serie

Numero di unità in larghezza	6
------------------------------	---

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

Connessione

Numero di ingressi per tubi	3
-----------------------------	---

Materiali

Materiale	Polistirolo (PS)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

Materiali

Resistente agli ultravioletti	No
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----