



52068989

### Tasto di chiamata con cornice Berker S.1 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tensione d'esercizio | 24 - 24 V |
|----------------------|-----------|

##### Materiali

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Colore                | Bianco polare |
| Codice RAL            | 9010          |
| finitura superficiale | Lucido        |

##### Serie

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Altezza                     | 80,50 mm |
| Larghezza                   | 80,50 mm |
| Profondità                  | 31 mm    |
| Profondità di installazione | 15,80 mm |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Testo

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Tipo di montaggio   | Pezzo centrale per fissaggio a innesto |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                    |
| Illuminazione       | Con spia di conferma                   |

##### Adatto per

|                |
|----------------|
| BERKER S.x/B.x |
|----------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |